



Brusna ploča CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, tip: D427



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566368 D427
GTIN	4007220068359
Razred artikla	55K

Opis

Izvedba:

Brusna ploča **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, na čitavoj površini nalazi se galvanski vezani dijamant.

Upotreba:

Za obradu izrazito tvrdih materijala poput titana, legura na bazi nikla, lijeva, tvrdog metala, keramike i kompozitnih vlaknastih materijala. Za obradu ravnih površina i bridova, obradu varnih niti i radove skidanja srha. Uključujući set za stezanje prirubnica.

maksimalna brzina obujma: 40 m/s

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm

preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
suho	prikladno		