

**Uređaj za nuliranje, tip: 50M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359085 50M
GTIN	4045197973436
Razred artikla	32E

Opis**Izvedba:**

Specijalni kaljeni čelik. S magnetom.

Prednost:

Nema oštećenja reznih oštrica alata prilikom namještanja. Nisu potrebni ticalo ni trn za pokretanje.

Funkcija:

- **Poravnati mjernu površinu pod silom opruge sa referentom površinom obratka na istu visinu (npr. pomoću ravnala) i kazaljku postaviti na $-0,25$.**
- **Postaviti uređaj na obradak, alat na mjernu površinu i pomicati dok mjerni sat ne pokaže 0. Glodalo je sada postavljeno točno 50mm ($\pm 0,01$ mm) poviše obratka (mjera se unosi u upravljačku ploču stroja).**

Upotreba:

Za namještanje alata (npr. glodala) na nulu i za određivanje referentne točke strojnog vretena.

Dio isporuke:

Uključuje drvenu kutiju, mjerni sat, izvještaj o mjerenju i korisnički priručnik.

Napomena:

Zamjenski mjerni sat br. 359086, pogledajte popis rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Ø kućišta	65 mm
-----------	-------

Ø dodirna površina s opružnim ležajem	47 mm
visina kućišta– referentna površina	49,75 mm
Prikaz sata za mjerenje	0,01 mm
visina opružne kontaktne površine kada se kazaljka nalazi na 0	50 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za nuliranje

Pribor

Zamjenski mjerni sat za artikl 359085 mjerno područje / Ø kućišta 3/40 mm	359086 3/40
---	-------------