

Hartig

Mikrometar, mjerno područje: 25-50mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Veća preciznost od DIN 863. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Upotreba:

Zahvaljujući direktnom očitavanju od 5 µm posebno primjereno za provjeru kvalitete.

Tehnički opis

Vreteno Ø	8 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Očitavanje	0,005 mm
Granica odstupanja	1,5 µm
Mjerni bubanj Ø	25 mm
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kalibriranje	B1
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da

Izolacijska zaštita za ruke	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100