

Hartig

Mikrometar, mjerno područje: 50-75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Veća preciznost od DIN 863. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetljivom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Upotreba:

Zahvaljujući direktnom očitavanju od 5 µm posebno primjereno za provjeru kvalitete.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	25 mm
Kalibriranje	B1
Izvedba vretena	kaljen, brušen
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,005 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Granica odstupanja	2 µm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da

Izolacijska zaštita za ruke	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100