


Hartig

Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama Ø 25mm, mjerno područje: 75-100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Mjerni disk od kaljenog čelika u čeonj izvedbi **bez udubljenja**. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Preciznost veća nego kod **DIN 863**. Blokada pomoću stezne poluge. S osjetnom računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,6 nadalje.

Tehnički opis

Izvedba upravljačkih elemenata	Izolacijska zaštita za ruke
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	Å 1
Podjela mjernog bubnja	1/100 mm
Izvedba vretena	kaljeno, brušeno
Mjerno područje	75 - 100 mm
Mjerni bubanj Ø	24 mm
Vreteno Ø	8 mm

Izvedba dijelova za očitavanje	gravirano, crno
Blokada	steznom napravom
Granica odstupanja	5 µm
Standard	Tvornička norma
Osjetilna račna	da
Mjerni tanjur	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
-----------------------------	-----------