

 **KOMET**
TOHX 090202 lijeva, W30, Vrsta: BK6425**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202 lijeva BK6425 Vrsta: BK6425

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dodatna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min

Rezni materijal	HM
Vrsta	BK6425
Lomač odvojenih čestica	G12
Kutni radijus	0,2 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090202 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje