

**TOHX 090204 neutralna, W30, Vrsta: K10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268887 K10
GTIN	4047109036666
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090204 neutralna K10 Vrsta: K10

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min
Dodatna primjena	N
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	K10
Glavna primjena	K

Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090204 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje