

 KOMET**TOHX 140305 neutralna, W30, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 140305 neutralna P25M Vrsta: P25M

Lomač odvojenih čestica: G06

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,5 mm
Vrsta	P25M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	G06
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Rezni materijal	HM

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 140305 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje