

 KOMET**DOHT 070202 neutralna, W79, Vrsta: P25M**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202 neutralna P25M Vrsta: P25M

Posmak f: 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	P25M
Brzina reza v_c sporedna primjena	100 - 180 m/min
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W79
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje