


WOHX 10T304 lijeva, W00, Vrsta: P25M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 10T304 lijeva P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dodatna primjena	M
Vrsta	P25M
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 10T304 L
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje