



**WOHX 08T302 desna, W00, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Razred artikla	24T

**Opis**

WOHX 08T302 desna P25M Vrsta: P25M  
 Lomač odvojenih čestica: G06  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/min  
 Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 120 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	G06
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	120 - 180 m/min

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	P25M
Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 08T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje