


 KOMET
WOHX 080402 desna, W01, Vrsta: P25M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 080402 desna P25M Vrsta: P25M

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,2 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	P25M
Lomač odvojenih čestica	G12
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 080402 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje