


TOHX 090202 desna, W30, Vrsta: K10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268874 K10
GTIN	4047109061866
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202 desna K10 Vrsta: K10

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min
Vrsta	K10
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dodatna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090202 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje