

 KOMET**TOHX 090202 lijeva, W30, Vrsta: BK6425**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 090202 lijeva BK6425 Vrsta: BK6425

Lomač odvojenih čestica: G06

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm

Dodatna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	G06
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	BK6425
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090202 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje