

 KOMET**TOHX 06T102 lijeva, W30, Vrsta: K10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268879 K10
GTIN	4047109060548
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102 lijeva K10 Vrsta: K10

Lomač odvojenih čestica: G20

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 200 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 300 - 500 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	K
Dodatna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	K10
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Brzina reza v_c sporedna primjena	300 - 500 m/min
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	200 m/min
Lomač odvojenih čestica	G20
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T102 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	20 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje