


**Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 400×50×127, tip: A60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	591735 A60
GTIN	9003176643973
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.

- **Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u izradi kalupa, alata i strojeva, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.**

Linija vrhunskog učinka sa sinter korundom za **dulji vijek trajanja, bolju sposobnost rezanja** i hladniji rez. Prikladna za visoko legirane, kaljene čelike, INOX i HSS s tvrdoćom od 60 HRC. Sljedeći veći stupanj kvalitete nude super abrazivne CBN brusne ploče VIB-STAR CBN.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Napomena:

Prikladno i za cilindrično brušenje.

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Tehnički opis

Specifikacija	454A60J10V3
Postupak brušenja	Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrna (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Specifikacija	SD83A60II7PVK8F
Oblik	1
Ø ploče D	400 mm
Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	400×50×127
Ø prihvata H	127 mm
Vrsta proizvoda	Plosnata brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		