



Hidraulička preša, Tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881800 2
GTIN	4021176005138
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo s hidrauličkim mehanizmom i automatskim vraćanjem. Jednostavno rukovanje: prešu se umeće između vretena izvlakača i vratila. Prešu se pritegne pomoću vretena izvlakača i stegne vreteno preše (djeluje hidraulika). Ako hod nije dovoljan, – otpustiti vreteno preše – ponoviti postupak.

Upotreba:

Za povećanje sile izvlakača od vel. 3. Na taj se način lako skidaju i dijelovi u čvstom dosjedu.

Ugradbena visina: 90 mm

Ø podiznog cilindra: 23 mm

Ø tijela: 50 mm

Hod: 15 mm

maksimalno dopušteni okretni moment: 50 Nm

maksimalno dopuštena sila izvlačenja: 150 kN

Tehnički opis

maksimalno dopuštena sila izvlačenja	150 kN
Ugradbena visina	90 mm
Hod	15 mm
maksimalno dopušteni okretni moment	50 Nm

Ø podiznog cilindra

23 mm

Ø tijela

50 mm