

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1012/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Ukupna duljina L	125 mm
Udaljenost vrha od osi	6,9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L_1	32,5 mm
Veličina pločice	6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Stezna visina L_2	11 mm
Širina vrata L_4	10 mm
ISO kod držača	A1012K SCLCR/L06
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500