



## Hidraulički sjekač matica, za matice: M18-M30



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za racijepavanje zaglavljenih matica (kvalitete 5 – 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 – M30 za vijke od VA čelika – do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

#### Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 – M14 s **maksimalno 60 Nm**, kod vel. M14 – M24 s **maksimalno 70 Nm** i kod vel. M18 – M30 s **maksimalno 50 Nm**. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.

### Tehnički opis

za matice	M18-M30
ukupna duljina bez tlačnog vretena	210 mm
Stezni raspon	27 - 46 mm
Širina oštrice dlijeta	37 mm

Vrsta proizvoda

Hidraulički sjekači matica

---

## Pribor

Rezervna oštrica za matice M18-M30

884910 M18-M30