

simatherm

**Uređaj za indukcijsko zagrijavanje****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	883960
GTIN	2050001705921
Razred artikla	86H

**Opis****Izvedba:**

Patentirani, **prenosivi** uređaj za indukcijsko zagrijavanje radi u području visoke frekvencije i tako ostvaruje vrlo visok stupanj učinkovitosti. Integrirana regulacija vremena i temperat. Kontrola temperature osigurava ujednačeno grijanje obratka.

**Prednost:**

Mobilan i učinkovit, ali ipak vrlo lagan i praktičan uređaj za zagrijavanje (3,5 kg). **Više nije potrebna** podloga, obradak treba samo položiti.

**Upotreba:**

Brzo i precizno zagrijavanje valjnih ležajeva, zupčanika, rukavaca itd. Za pažljivu i sigurnu montažu na vratila, klinova itd.

**Dio isporuke:**

Grijač, sonda za temperaturu, rukavice za zaštitu od hladnoće i transportna torba.

**Tehnički opis**

Unutarnji Ø obratka od	20 mm
Snaga	1,5 kW
maksimalna težina obratka	10 kg
Područje podešavanja temperature	20 - 180 °C
Vanjski Ø obratka do	160 mm
Napon	230 V

Opskrba energijom

Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Indukcijski grijač