

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M56X5,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130026 M56X5,5
GTIN	4062406032159
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 5,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 50,5 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	6
Ø navoja	56 mm
Broj steznih utora	6
4-kutna drška □	32 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Dubina navoja	84 mm

Rezni materijal	HSS
Nagib navoja	5,5 mm
Ø osnovne rupe	50,5 mm
Standard	DIN 2184
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Vrsta navoja	M-LH
Veličina navoja	M56×5,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi

Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje