



Momentni ključ s odvojitom računom, maks. stezni moment: 40LNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 40L
GTIN	2050002047181
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojitom računom. Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
maskimalan okretni moment	40 Nm
Težina	400 g
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Područje okretnog momenta	8 - 40 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	235,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	218 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	17,5 mm
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Seriya	MANOSKOP® 730 Quick
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Pribor

Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Okvir za skalu za momentni ključ tip 1	657214 1
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Momentni ključ bez nasadnog alata maks. stezni moment 40L Nm	657215 40L