

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M60X0,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130026 M60X0,5 |
| GTIN           | 4062406032272  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 59,5 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Standard               | DIN 2184 |
| Ø osnovne rupe         | 59,5 mm  |
| 4-kutna drška □        | 35 mm    |
| Broj oštrica Z         | 6        |
| Ukupna duljina L       | 160 mm   |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 45 mm    |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Ø navoja                   | 60 mm                     |
| Broj steznih utora         | 6                         |
| Rezni materijal            | HSS                       |
| Nagib navoja               | 0,5 mm                    |
| Dubina navoja              | 90 mm                     |
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                  |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                  |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                |
| Razred tolerancije         | 7H                        |
| Razred tolerancije         | 7HX                       |
| Razred tolerancije         | 7G                        |
| Razred tolerancije         | 7GX                       |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                  |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                  |
| Vrsta navoja               | MF-LH                     |
| Veličina navoja            | M60×0,5                   |
| Prevlaka                   | TiN                       |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                |
| Norma navoja               | DIN 13                    |
| Oblik rezanja              | C                         |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9    |
| Unutarnje hlađenje         | ne                        |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja              | lijevi                    |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji         | nema                                  |
| Vrsta proizvoda       | Svrdla za navoje                      |