

**Sigurnosni ormar S-Classic tip 90, širina: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981025 600
GTIN	2050001769237
Razred artikla	96G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara od čeličnog lima s integriranim sustavom zaključavanja vrata, unutarajšnjost s kemijski otpornom površinom.

- **Prihvat polica u rasteru od 32 mm.**
- **Prihvatna posuda (prema StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (NW 75).**
- **Uključuje sustav zaključavanja vrata.**
- **S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.**
- **S četiri noge za izjednačavanje na neravnoj podlozi.**

s 1 vratima

Upotreba:

Propisno skladištenje zapaljivih opasnih tvari u radnim prostorijama.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Dio isporuke:

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu, 1 knjižica za evidenciju servisiranja.

Lakiranje:

Korpus ormara i vrata po izboru svjetlosive boje RAL 7035 ili signalizacijsko žute boje RAL 1004, praškasto lakirano.

Napomena:

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

Tehnički opis

Broj polica	3
Broj prihvatne posude	1
Visina	1968 mm
Nosivost police	75 kg
Korisna širina	450 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
širina	596 mm
Volumen prihvatne posude	22 l
Težina	278 kg
Korisna visina	1742 mm
Dubina	616 mm
Korisna dubina	524 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Otpornost na vatru	90 min
Vrsta proizvoda	Sigurnosni ormar