

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M4X0,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130015 M4X0,5 |
| GTIN | 4062406018450 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------|
| Ø osnovne rupe | 3,5 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Nagib navoja | 0,5 mm |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Ø navoja | 4 mm |
| Dubina navoja | 10 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø drške D _s | 4,5 mm |
| Ukupna duljina L | 63 mm |
| Standard | DIN 371 |
| 4-kutna drška □ | 3,4 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | 4 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |