

Garant**VHM parabolično glodalo, tupi konusni oblik $\alpha/2 = 81^\circ$ PPC, DLC, \emptyset f8 DC / R2: 12/220mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 207548 12/220 |
| GTIN | 4045197989147 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit alat **za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama**. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u **najkraćem vremenu obrade**. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.

Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

Napomena:

R₂ predstavlja efektivni polumjer alata.

Naknadno brušenje nije moguće!

Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| Broj zubi Z | 5 |
| Kut spirale | 30 stupanj |
| Efektivni radijus R ₂ | 220 mm |
| \emptyset reza D _c | 12 mm |
| Radijus rezne oštrice R ₁ | 4 mm |
| Posmak f _z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,09 mm |
| Ukupna duljina L | 120 mm |
| \emptyset drške D _s | 12 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,07 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 1,4 mm |
| Prevlaka | DLC |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Tvornička norma |
| Tip | N |
| Tolerancija nazivnog \varnothing | f8 |
| Smjer ispostave | horizontalno |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,05×D kod trimanja |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | PPC |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 330 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 300 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 230 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno | | |

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB