

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M7X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M7X0,75
GTIN	4062406018603
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Nagib navoja	0,75 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	80 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX

Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	17,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	6,25 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Ø drške D _s	7 mm
Ø navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M7×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje