

Garant**GARANT Master Titan VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	207487 1
GTIN	4045197989642
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebna geometrija za obradu **titanovih i titan legura**. 4 čeone rezne oštrice do sredine glodala. Stoga se može koristiti kao glodalo za utore **s 4 žlijeba** kod svih dubina rezanja.
Tolerancija: Kontura radijusa = **± 0,005 mm**.

Napomena:

Ne preporuča se naknadno brušenje.

Tehnički opis

Faktor ispravljanja za v_c	1,25
Kut spirale	45 stupanj
Ukupna duljina L	80 mm
Duljina rezne oštrice L_s	2 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	6 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Ø reza D_c	1 mm
Polumjer R	0,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	f8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------