

Garant**GARANT Master Titan VHM vretenasto glodalo HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203157 8
GTIN	4045197989765
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Za grubo i fino glodanje pri najvećim posmičnim vrijednostima i visokim stupnjevima mirnog rada za najbolji vijek trajanja i veliki volumen odrezivanja.
Brušeno sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala i **specijalnom prevlakom**.
Dimenzije prema DIN-u 6527 dugačko.

Upotreba:

Za glodanje **titana i legura titana**.

Napomena:

Naknadno brušenje moguće je ako se upotrebljavaju kao TPC-glodala.

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	25 mm
Ø drške D _s	8 mm
Kut spirale	40 stupanj
Ukupna duljina L	63 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm ²	0,034 mm
Broj zubi Z	5
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oslobađanje Ø D ₁	7,7 mm

Ø reza D_c	8 mm
Posmak f_z za glodanje utora u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Duljina rezne oštrice L_s	19 mm
Radijus čela r_v	0,2 mm
Serija	Master Titan
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,4×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,08×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------