

Garant**GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za titan HPC, TiAlN, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203029 20
GTIN	4045197991812
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno brušeno sa zaobljenjem reznih oštrica **sličnim kao kod torusnih glodala.**

Upotreba:

Za glodanje **titana i legura titana**, izrazito miran rad za dulji vijek trajanja i vrhunske rezultate obrade.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	54 mm
Ø reza D _c	20 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm ²	0,08 mm
Oslobađanje Ø D ₁	19,5 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L _s	41 mm
Kut spirale	40 stupanj
Posmak f _z za glodanje utora u titanu > 850 N/mm ²	0,06 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Ø drške D _s	20 mm

Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Radijus čela r_v	0,2 mm
Seriya	Master Titan
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------