

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1-8
GTIN	4062406035440
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 22,15 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	16 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	25,4 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	76,2 mm
Nagib navoja	3,175 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Ø osnovne rupe	22,15 mm
Navoji po colu	8
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1-8 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje