

Garant**GARANT Master Titan VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 20/2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206364 20/2,5
GTIN	4045197992000
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**Tolerancija: radijus rezne oštrice $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Upotreba:**Za glodanje **titana i legura titana**, izrazito miran rad za vrhunski vijek trajanja i vrhunske rezultate obrade.**Tehnički opis**

Radijus rezne oštrice R_1	2,5 mm
Kut spirale	40 stupanj
Ø reza D_c	20 mm
Broj zubi Z	4
Oslobađanje $\varnothing D_1$	19,5 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u titanu > 850 N/mm ²	0,1 mm
Ø drške D_s	20 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina rezne oštrice L_s	41 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	54 mm
Faktor ispravljanja za v_c	1,5

Posmak f_z za obodno glodanje u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,05 \times D$ kod glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------