

**Garant****GARANT Master Titan VHM završno glodalo HPC, bez prevlake, Ø e8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203633 8
GTIN	4045197992024
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

Za **fine obrade**. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Visoka **vlastita stabilnost i miran rad** zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli kuta spirale. Za **obodno glodanje kao završnu obradu** titana i **legura od titana**.

**Prednost:**

Medicinska tehnika - prikladno i sigurno za prehrambenu industriju.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	68 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Smjer ispostave	horizontalno
Broj zubi Z	7
Ø reza D <sub>c</sub>	8 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	40 stupanj
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	24 mm
Radijus čela r <sub>v</sub>	0,05 mm
Serijski broj	Master Titan

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,07×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------