

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 7/8-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 7/8-10
GTIN	4062406035310
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,75 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Dubina navoja	66,69 mm
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Ø navoja	22,23 mm
Ø osnovne rupe	19,75 mm
Broj oštrica Z	3

Nagib navoja	2,54 mm
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	10
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	7/8-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje