

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.10-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.10-24
GTIN	4062406034443
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,82 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	14,49 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,83 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,058 mm
4-kutna drška □	4,9 mm

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	3,82 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Ø drške D _s	6 mm
Navoji po colu	24
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	10-24 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje