



Škare za raspor/lim, tip: 723034



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078102 723034
GTIN	4014586874876
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Škare za rezanje lima.

- Dobar hod po zavojima uz samo malo izobličenje lima.
- Udobno i brzo kod obodnog glodanja i narezivanja.
- Za limove do 800 N/mm² i nehrđajuće čelike.
- Četverostruki zamjenjivi noževi: čist i gladak rez uz male operativne troškove.

Tehnički opis

maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	1 mm
Oznaka proizvođača	BLS 1.6E
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	1,6 mm
Brzina rezanja	5 - 8 m/min
Radius najmanje krivulje	15 mm
Prihvat snaga	350 W

Broj okretaja	4000 min ⁻¹
Duljina kabela	5 m
Širina reza	0 mm
Težina	1,6 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Škare