

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/16-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 1.1/16-8
GTIN	4062406035495
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 26,988 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	20 mm
Ø navoja	26,988 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	54 mm
Nagib navoja	3,175 mm
4-kutna drška □	16 mm
Broj steznih utora	4

Navoji po colu	8
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	160 mm
Ø osnovne rupe	24 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/16-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje