

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 3/8-16
GTIN	4062406034764
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D₃: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 7,95 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	8 mm
Navoji po colu	16
Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Dubina navoja	28,59 mm

Ø drške D _s	10 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	9,525 mm
Ø osnovne rupe	7,95 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3/8-16 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje