

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.6-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.6-40
GTIN	4062406034344
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,51 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D₃: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,95 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	3 mm
Dubina navoja	10,53 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	56 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Ø navoja	3,51 mm

Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	40
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,95 mm
Ø drške D _s	4 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	6-40 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje