

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 15/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 15/16-16
GTIN	4062406035341
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 23,812 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 22,3 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	14,5 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	22,3 mm
Broj oštrica Z	3

Ø drške D _s	18 mm
Ø navoja	23,812 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	16
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	15/16-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje