

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.2-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.2-64
GTIN	4062406000165
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Navoji po colu	64
Ø navoja	2,18 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,397 mm
Ø osnovne rupe	1,9 mm
Dubina navoja	6,54 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ukupna duljina L	45 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNF

Veličina navoja	2-64 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje