

Garant
Stepenasto svrdlo za osnovnu rupu HSS 90°, vaporiziran, za navoj: M10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	117060 M10
GTIN	4045197035820
Razred artikla	11C

Opis
Izvedba:

Bušeci i upuštajući dio s vlastitim žljebovima za odvođenje odvojenih čestica i vodećim fazama. Zahvaljujući tome i kod učestalog oštrenja profil stepenastog svrdla ostaje očuvan.

Upotreba:

Međusobno precizno poravnavanje navojne osnovne rupe i upuštenja vrši se u jednom koraku.

Za bušenje navojne osnovne rupe i upuštanje prema DIN 336 list 1 sa skošenjem od 90° (slično DIN 69, srednja izvedba).

Broj zubi Z: 2

Unutarnje hlađenje: ne

Ø 1. Stupanj s fazom h9: 8,5 mm

Ø 2. Stupanj s fazom h8: 11 mm

Visina stepenice 1. stepenica: 25,5 mm

Duljina žlijeba za odvođenje L_c: 94 mm

Ukupna duljina L: 142 mm

Ø drške D_s: 11 mm

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L _c	94 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm/okr
Ø 2. Stupanj s fazom h8 za navoj	11 mm M10
Ø 1. Stupanj s fazom h9	8,5 mm
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	142 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Broj zubi Z	2
Visina stepenice 1. stepenica	25,5 mm
Prevlaka	vaporiziran
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 8378
Tolerancija nazivnog Ø	h9
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h8
Kut spirale	20-30 stupanj
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h8
Prsten u boji	nema
Primjena kod vrste bušenja	za slijepe i prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

