

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.3-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.3-48
GTIN	4062406000196
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,52 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	50 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø navoja	2,52 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Dubina navoja	7,56 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Nagib navoja	0,529 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Navoji po colu	48
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3-48 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje