

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.1-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.1-64
GTIN	4062406000158
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	45 mm
Broj oštrica Z	2
Dubina navoja	5,55 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	1,85 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Nagib navoja	0,397 mm
Navoji po colu	64
Ø osnovne rupe	1,5 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	1-64 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje