

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/8-9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 7/8-9
GTIN	4062406037567
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 9

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,34 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	22,225 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø osnovne rupe	19,34 mm
Dubina navoja	66,69 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Rezni materijal	HSS E

Navoji po colu	9
Nagib navoja	2,822 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	140 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	7/8-9 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje