

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1/2-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1/2-13
GTIN	4062406034924
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,954 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	12,7 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	10,73 mm
Navoji po colu	13
Dubina navoja	38,1 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	1/2-13 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje