

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.2-56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 NO.2-56
GTIN	4062406036515
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 2,18 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,78 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	6,54 mm
Ø osnovne rupe	1,78 mm
Ø navoja	2,18 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
4-kutna drška □	2,1 mm

Navoji po colu	56
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	45 mm
Nagib navoja	0,454 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	2-56 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje