

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1/4-48

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 1/4-48
GTIN	4062406039011
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 5,85 mm

Tehnički opis

Ø navoja	6,35 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,529 mm
Dubina navoja	19,05 mm
Ø drške D _s	7 mm

4-kutna drška □	5,5 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	48
Ø osnovne rupe	5,85 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/4-48 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje