

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.3/4-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 1.3/4-12
GTIN	4062406040697
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 42,4 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2,117 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	220 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	36 mm
Ø navoja	44,45 mm
Navoji po colu	12
Standard	DIN 376

Dubina navoja	88,9 mm
Ø osnovne rupe	42,4 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	29 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.3/4-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje