

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 1.11/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 1.11/16-16
GTIN	4062406040628
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 42,862 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,35 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	220 mm
Navoji po colu	16
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	85,72 mm
Ø osnovne rupe	41,35 mm
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 376
4-kutna drška □	29 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Ø navoja	42,862 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.11/16-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje